

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3/4-24****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 130030 3/4-24 |
| GTIN | 4062406035143 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 24
Menet Ø: 19,05 mm
Teljes hossz L: 125 mm
Szár Ø D_s: 14 mm
Szár négyszög □: 11 mm
Magfurat Ø: 18,1 mm

Műszaki leírás

| | |
|------------------|----------|
| Menetemelkedés | 1,058 mm |
| Szár négyszög □ | 11 mm |
| Menetmélység | 57,15 mm |
| Menet Ø | 19,05 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Magfurat Ø | 18,1 mm |
| Teljes hossz L | 125 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Menet / coll | 24 |
| Szár Ø D _s | 14 mm |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Forgácshornok száma | 3 |
| Szabvány | DIN 376 |
| Menetfajta | UNS |
| Menetméret | 3/4-24 UNS |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3xD átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |