

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus:
1.1/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1.1/16-20
GTIN	4062406037697
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 20
Menet Ø: 26,988 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 20 mm
Szár négyszög □: 16 mm
Magfurat Ø: 25,8 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	20
Teljes hossz L	160 mm
Menetmélység	54 mm
Menet Ø	26,988 mm
Szár négyszög □	16 mm
Magfurat Ø	25,8 mm
Vágóélek száma Z	4

Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	1,27 mm
Szár $\varnothing D_s$	20 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	4
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.1/16-20 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró