

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 7/16-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 7/16-16
GTIN	4062406034832
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 16

Menet Ø: 11,11 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 9 mm

Szár négyszög □: 7 mm

Magfurat Ø: 9,576 mm

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	3
Menet Ø	11,11 mm
Menet / coll	16
Menetemelkedés	1,588 mm
Teljes hossz L	110 mm
Menetmélység	33,33 mm

Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	7 mm
Szár $\varnothing D_s$	9 mm
Magfurat \varnothing	9,576 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	UN
Menetméret	7/16-16 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró