

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 13/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 13/16-20
GTIN	4062406035211
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 20

Menet Ø: 20,638 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 19,6 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	14,5 mm
Menet / coll	20
Magfurat Ø	19,6 mm
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	140 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	41,3 mm

Szár Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Forgácshornyok száma	3
Menet Ø	20,638 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UNEF
Menetméret	13/16-20 UNEF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró