

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.3/8-8****Rendelési adatok**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 130030 1.3/8-8 |
| GTIN              | 4062406035839  |
| Árucikk kategória | 10N            |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 8

Menet Ø: 34,925 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Szár négyszög □: 22 mm

Magfurat Ø: 31,9 mm

**Műszaki leírás**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Teljes hossz L        | 200 mm   |
| Magfurat Ø            | 31,9 mm  |
| Szár négyszög □       | 22 mm    |
| Menetemelkedés        | 3,175 mm |
| Vágóélek száma Z      | 4        |
| Szabvány              | DIN 376  |
| Menet / coll          | 8        |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 28 mm    |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Menet Ø                    | 34,925 mm                                 |
| Forgácshornyok száma       | 4   |
| Menetmélység               | 69,85 mm                                  |
| Menetfajta                 | UN  |
| Menetméret                 | 1.3/8-8 UN                                |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | ASME B1.1                                 |
| Tűrési osztály             | 1B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 3B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | 2B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,05                                  |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |