

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1/4-40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1/4-40
GTIN	4062406036782
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 40  
Menet Ø: 6,35 mm  
Teljes hossz L: 80 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 7 mm  
Szár négyszög □: 5,5 mm  
Magfurat Ø: 5,75 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	5,5 mm
Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 371
Menet Ø	6,35 mm
Teljes hossz L	80 mm
Menet / coll	40
Szár Ø D <sub>s</sub>	7 mm

Magfurat Ø	5,75 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	19,05 mm
Menetemelkedés	0,635 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1/4-40 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró