

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 5/8-11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 5/8-11
GTIN	4062406035082
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 11

Menet Ø: 15,88 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 12 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 13,53 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	12 mm
Szár négyszög □	9 mm
Forgácshoronyok száma	3
Magfurat Ø	13,53 mm
Teljes hossz L	110 mm
Menetmélység	47,64 mm
Menetemelkedés	2,309 mm

Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Menet / coll	11
Menet Ø	15,88 mm
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UNC
Menetméret	5/8-11 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró