

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 1.1/16-20
GTIN	4062406035457
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 20  
Menet Ø: 26,988 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 20 mm  
Szár négyszög □: 16 mm  
Magfurat Ø: 25,8 mm

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	160 mm
Forgácshornok száma	4
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Magfurat Ø	25,8 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	20

Menetmélység	54 mm
Menet Ø	26,988 mm
Szár négyszög □	16 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UN
Menetméret	1.1/16-20 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró