

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.5/8-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 1.5/8-20
GTIN	4062406036058
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 20  
Menet Ø: 41,275 mm  
Teljes hossz L: 200 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
Szár négyszög □: 24 mm  
Magfurat Ø: 40,08 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	40,08 mm
Menetmélység	82,55 mm
Teljes hossz L	200 mm
Menet Ø	41,275 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	1,27 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornyok száma	4

Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Szár négyszög □	24 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet / coll	20
Menetfajta	UN
Menetméret	1.5/8-20 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró