

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.10-40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 NO.10-40
GTIN	4062406034405
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 40
Menet Ø: 4,83 mm
Teljes hossz L: 70 mm
Szár Ø D_s: 6 mm
Szár négyszög □: 4,9 mm
Magfurat Ø: 4,2 mm

Műszaki leírás

Szár négyszög □	4,9 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	6 mm
Menet / coll	40
Magfurat Ø	4,2 mm
Teljes hossz L	70 mm
Menetemelkedés	0,635 mm

Menetmélység	14,49 mm
Menet Ø	4,83 mm
Forgácshornok száma	3
Szabvány	DIN 371
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	UNS
Menetméret	10-40 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró