

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 9/16-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 9/16-18
GTIN	4062406034979
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 18

Menet Ø: 14,29 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 12,9 mm

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	1,411 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3
Szár Ø D _s	11 mm
Szár négyszög □	9 mm

Menet Ø	14,29 mm
Menetmélység	57,16 mm
Teljes hossz L	110 mm
Menet / coll	18
Magfurat Ø	12,9 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	9/16-18 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró