

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1/4-40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 1/4-40
GTIN	4062406034542
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 40

Menet Ø: 6,35 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Szár Ø D_s: 7 mm

Szár négyszög □: 5,5 mm

Magfurat Ø: 5,75 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	19,05 mm
Menet Ø	6,35 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	5,5 mm
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	80 mm

Menetemelkedés	0,635 mm
Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	5,75 mm
Szár Ø D _s	7 mm
Menet / coll	40
Menetfajta	UNS
Menetméret	1/4-40 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró