

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.3/16-8****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 130030 1.3/16-8 |
| GTIN              | 4062406035624   |
| Árucikk kategória | 10N             |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 8  
Menet Ø: 30,162 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 22 mm  
Szár négyszög □: 18 mm  
Magfurat Ø: 27,2 mm

**Műszaki leírás**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 22 mm    |
| Menetmélység          | 60,32 mm |
| Forgácshornok száma   | 4        |
| Teljes hossz L        | 180 mm   |
| Magfurat Ø            | 27,2 mm  |
| Szabvány              | DIN 376  |
| Menet / coll          | 8        |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Menet Ø                    | 30,162 mm                                 |
| Szár négyszög □            | 18 mm                                     |
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Menetemelkedés             | 3,175 mm                                  |
| Vágóélek száma Z           | 4   |
| Menetfajta                 | UN  |
| Menetméret                 | 1.3/16-8 UN                               |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | ASME B1.1                                 |
| Tűrési osztály             | 1B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 3B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | 2B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,05                                  |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |