

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 15/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 15/16-12
GTIN	4062406035358
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 12

Menet Ø: 23,812 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 21,8 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	21,8 mm
Menetmélység	47,64 mm
Menet / coll	12
Menetemelkedés	2,117 mm
Forgácshornyok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	18 mm

Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	14,5 mm
Teljes hossz L	160 mm
Menet Ø	23,812 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	15/16-12 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró