

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1/2-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 1/2-27
GTIN	4062406034863
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Magfurat \varnothing	11,85 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	25,4 mm
Teljes hossz L	110 mm
Forgácshornyok száma	3
Szár $\varnothing D_s$	11 mm
Menetemelkedés	0,941 mm
Menet \varnothing	12,7 mm
Szár négyszög \square	9 mm
Szabvány	DIN 376
Menet / coll	27
Menetfajta	UNS

Menetméret	1/2-27 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró