

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 2-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 2-8
GTIN	4062406036461
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN  
Szerszámananyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 8  
Menet Ø: 50,8 mm  
Teljes hossz L: 250 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
Szár négyszög □: 32 mm  
Magfurat Ø: 47,8 mm

**Műszaki leírás**

Szerszámananyag	HSS E
Magfurat Ø	47,8 mm
Menetmélység	101,6 mm
Menetemelkedés	3,175 mm
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	250 mm
Forgácshornyok száma	4
Vágóélek száma Z	4

Menet Ø	50,8 mm
Menet / coll	8
Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Szár négyszög □	32 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	2-8 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró