

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 9/16-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 9/16-24
GTIN	4062406034955
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 24

Menet Ø: 14,29 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 13,4 mm

**Műszaki leírás**

Menetmélység	57,16 mm
Menetemelkedés	1,058 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Menet / coll	24
Magfurat Ø	13,4 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	3

Szár négyszög □	9 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	110 mm
Forgácshornok száma	3
Menet Ø	14,29 mm
Menetfajta	UNEF
Menetméret	9/16-24 UNEF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró