

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 1-20
GTIN	4062406035389
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 20

Menet Ø: 25,4 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 20 mm

Szár négyszög □: 16 mm

Magfurat Ø: 24,3 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	20 mm
Teljes hossz L	160 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Menetmélység	76,2 mm
Menet / coll	20
Magfurat Ø	24,3 mm
Menet Ø	25,4 mm

Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	16 mm
Forgácshornok száma	4
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UNEF
Menetméret	1-20 UNEF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró