

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3/8-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 3/8-16
GTIN	4062406037000
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNC-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 16
Menet Ø: 9,525 mm
Teljes hossz L: 100 mm
Szár Ø D_s: 10 mm
Szár négyszög □: 8 mm
Magfurat Ø: 7,95 mm

Műszaki leírás

Szár négyszög □	8 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Menet Ø	9,525 mm
Menet / coll	16
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	100 mm

Magfurat Ø	7,95 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	3
Szár Ø D _s	10 mm
Menetmélység	28,59 mm
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	3/8-16 UNC LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró