

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 7/8-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 7/8-20
GTIN	4062406037505
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNEF-LH
Szerszámananyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 20
Menet Ø: 22,23 mm
Teljes hossz L: 140 mm
Szár Ø D_s: 18 mm
Szár négyszög □: 14,5 mm
Magfurat Ø: 21,15 mm

Műszaki leírás

Szár négyszög □	14,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Szerszámananyag	HSS E
Menet / coll	20
Menetemelkedés	1,27 mm
Menetmélység	66,69 mm
Menet Ø	22,23 mm

Forgácshornyak száma	3
Magfurat Ø	21,15 mm
Szár Ø D _s	18 mm
Teljes hossz L	140 mm
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UNEF-LH
Menetméret	7/8-20 UNEF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró