

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.5/16-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 1.5/16-18
GTIN	4062406035730
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 18

Menet Ø: 33,338 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 28 mm

Szár négyszög □: 22 mm

Magfurat Ø: 32,1 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	1,411 mm
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	32,1 mm
Szár négyszög □	22 mm
Forgácshornyok száma	4
Menetmélység	66,69 mm

Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	18
Menet Ø	33,338 mm
Teljes hossz L	200 mm
Szár Ø D _s	28 mm
Menetfajta	UNEF
Menetméret	1.5/16-18 UNEF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró