

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3/8-40****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 130031 3/8-40 |
| GTIN | 4062406036935 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 40

Menet Ø: 9,525 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D_s: 10 mm

Szár négyszög □: 8 mm

Magfurat Ø: 9 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------|
| Menet / coll | 40 |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Menetmélység | 28,59 mm |
| Magfurat Ø | 9 mm |
| Szár Ø D _s | 10 mm |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Teljes hossz L | 100 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Szabvány | DIN 371 |
| Forgácshornyok száma | 3 |
| Menet Ø | 9,525 mm |
| Szár négyszög □ | 8 mm |
| Menetemelkedés | 0,635 mm |
| Menetfajta | UNS-LH |
| Menetméret | 3/8-40 UNS LH |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány | balra |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |