

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.3/4-14****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 130030 1.3/4-14 |
| GTIN              | 4062406036201   |
| Árucikk kategória | 10N             |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 14

Menet Ø: 44,45 mm

Teljes hossz L: 220 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Szár négyszög □: 29 mm

Magfurat Ø: 42,85 mm

**Műszaki leírás**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Magfurat Ø            | 42,85 mm |
| Menet / coll          | 14       |
| Menet Ø               | 44,45 mm |
| Teljes hossz L        | 220 mm   |
| Szabvány              | DIN 376  |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 36 mm    |
| Menetemelkedés        | 1,814 mm |
| Forgácshornyok száma  | 4        |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Menetmélység               | 88,9 mm                                   |
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Vágóélek száma Z           | 4   |
| Szár négyszög □            | 29 mm                                     |
| Menetfajta                 | UNS                                       |
| Menetméret                 | 1.3/4-14 UNS                              |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | ASME B1.1                                 |
| Tűrési osztály             | 1B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 3B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | 2B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,05                                  |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |