

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/4-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 1.1/4-12
GTIN	4062406035686
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNF  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 12  
Menet Ø: 31,75 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
Szár négyszög □: 20 mm  
Magfurat Ø: 29,5 mm

**Műszaki leírás**

Menetmélység	63,5 mm
Szár négyszög □	20 mm
Magfurat Ø	29,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	180 mm
Menet Ø	31,75 mm

Forgácshornyak száma	4
Menet / coll	12
Menetemelkedés	2,117 mm
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UNF
Menetméret	1.1/4-12 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró