

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.8-36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 NO.8-36
GTIN	4062406034368
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 36
Menet Ø: 4,17 mm
Teljes hossz L: 63 mm
Szár Ø D_s: 4,5 mm
Szár négyszög □: 3,4 mm
Magfurat Ø: 3,5 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	4,5 mm
Magfurat Ø	3,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	63 mm
Menet / coll	36
Menetmélység	12,51 mm

Menet Ø	4,17 mm
Menetemelkedés	0,706 mm
Forgácshornok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	3,4 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	8-36 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró