

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.15/16-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 1.15/16-16
GTIN	4062406036379
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 16

Menet Ø: 49,212 mm

Teljes hossz L: 250 mm

Szár Ø D_s: 40 mm

Szár négyszög □: 32 mm

Magfurat Ø: 47,7 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Forgácshornok száma	4
Szár négyszög □	32 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	1,588 mm
Menet Ø	49,212 mm
Menet / coll	16

Menetmélység	98,4 mm
Teljes hossz L	250 mm
Magfurat Ø	47,7 mm
Szár Ø D _s	40 mm
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UN
Menetméret	1.15/16-16 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró