

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.1-64****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 NO.1-64
GTIN	4062406000158
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	45 mm
Vágóélek száma Z	2
Menetmélység	5,55 mm
Forgácshornok száma	2
Menet Ø	1,85 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Menetemelkedés	0,397 mm
Menet / coll	64
Magfurat Ø	1,5 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Menetfajta	UNC

Menetméret	1-64 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró