

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1/4-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1/4-27
GTIN	4062406036829
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menetmélység	19,05 mm
Magfurat Ø	5,45 mm
Szabvány	DIN 371
Menetemelkedés	0,941 mm
Teljes hossz L	80 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	5,5 mm
Forgácshornok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	7 mm
Menet / coll	27
Menet Ø	6,35 mm
Menetfajta	UNS-LH

Menetméret	1/4-27 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró