

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 0,390-27**

Rendelési adatok

Rendelés száma	130031 0,390-27
GTIN	4062406037017
Árucikk kategória	10N

Leírás

Figyelem:

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Forgácshornok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	27
Szár négyyszög □	8 mm
Magfurat Ø	9 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Menetmélység	19,812 mm
Menetemelkedés	0,941 mm
Szabvány	DIN 371
Menet Ø	9,906 mm
Teljes hossz L	100 mm
Menetfajta	UNS-LH

Menetméret	0,390-27 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró