

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 7/16-20****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 130030 7/16-20 |
| GTIN | 4062406034818 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 20

Menet Ø: 11,11 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 9 mm

Szár négyszög □: 7 mm

Magfurat Ø: 9,9 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|----------|
| Menetmélység | 33,33 mm |
| Forgácshornyok száma | 3 |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Szár négyszög □ | 7 mm |
| Menetemelkedés | 1,27 mm |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Szabvány | DIN 376 |

| | |
|----------------------------|---|
| Menet / coll | 20 |
| Menet Ø | 11,11 mm |
| Magfurat Ø | 9,9 mm |
| Teljes hossz L | 110 mm |
| Szár Ø D _s | 9 mm |
| Menetfajta | UNF |
| Menetméret | 7/16-20 UNF |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3xD átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |