

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 5/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 5/16-20
GTIN	4062406036911
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 20
Menet Ø: 7,94 mm
Teljes hossz L: 90 mm
Szár Ø D_s: 8 mm
Szár négyszög □: 6,2 mm
Magfurat Ø: 6,7 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	6,7 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	7,94 mm
Menetmélység	23,82 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	6,2 mm

Menetemelkedés	1,27 mm
Teljes hossz L	90 mm
Forgácshornok száma	3
Menet / coll	20
Szabvány	DIN 371
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	5/16-20 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró