

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1/4-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 1/4-27
GTIN	4062406034580
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	27
Menetmélység	19,05 mm
Menetemelkedés	0,941 mm
Menet Ø	6,35 mm
Teljes hossz L	80 mm
Magfurat Ø	5,45 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornok száma	3
Szár négyszög □	5,5 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Menetfajta	UNS

Menetméret	1/4-27 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró