

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 7/16-28****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 7/16-28
GTIN	4062406034788
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 28

Menet Ø: 11,11 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 9 mm

Szár négyszög □: 7 mm

Magfurat Ø: 10,35 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	9 mm
Teljes hossz L	110 mm
Menet / coll	28
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	0,907 mm
Forgácshornyok száma	3
Szár négyszög □	7 mm

Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	10,35 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	33,33 mm
Menet Ø	11,11 mm
Menetfajta	UNEF
Menetméret	7/16-28 UNEF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró