

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.12-56****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 NO.12-56
GTIN	4062406036690
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 56
Menet Ø: 5,49 mm
Teljes hossz L: 80 mm
Szár Ø D_s: 6 mm
Szár négyszög □: 4,9 mm
Magfurat Ø: 5,05 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	16,47 mm
Menet Ø	5,49 mm
Menet / coll	56
Magfurat Ø	5,05 mm
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	80 mm
Szabvány	DIN 371

Forgácshornyok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,454 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	12-56 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró