

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 9/16-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 9/16-27
GTIN	4062406037185
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 376
Szár Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Menet Ø	14,29 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	9 mm
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,941 mm
Menet / coll	27
Magfurat Ø	13,4 mm
Menetmélység	57,16 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetfajta	UNS-LH

Menetméret	9/16-27 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró