

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.2-64****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 NO.2-64
GTIN	4062406036508
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menetmélység	6,54 mm
Menetemelkedés	0,397 mm
Teljes hossz L	45 mm
Magfurat Ø	1,9 mm
Menet Ø	2,18 mm
Menet / coll	64
Szár négyszög □	2,1 mm
Szár Ø D _s	2,8 mm
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 371
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornyok száma	3
Menetfajta	UNF-LH

Menetméret	2-64 UNF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró