

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.8-36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 NO.8-36
GTIN	4062406036607
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 36

Menet Ø: 4,17 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D_s: 4,5 mm

Szár négyszög □: 3,4 mm

Magfurat Ø: 3,5 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	12,51 mm
Szár négyszög □	3,4 mm
Teljes hossz L	63 mm
Menet / coll	36
Forgácshornok száma	3
Menetemelkedés	0,706 mm
Magfurat Ø	3,5 mm

Szabvány	DIN 371
Menet Ø	4,17 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D _s	4,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	8-36 UNF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró