

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 3/4-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 3/4-27
GTIN	4062406039615
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Forgácshornok száma	3
Magfurat \varnothing	18,2 mm
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Menet \varnothing	19,05 mm
Menetemelkedés	0,941 mm
Szár $\varnothing D_s$	14 mm
Szabvány	DIN 376
Szár négyszög \square	11 mm
Teljes hossz L	125 mm
Menet / coll	27
Menetmélység	57,15 mm
Menetfajta	UNS

Menetméret	3/4-27 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró