

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 2-4,5****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 130031 2-4,5 |
| GTIN | 4062406038717 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet \varnothing : 50,8 mm

Teljes hossz L: 250 mm

Szár \varnothing D_s: 40 mm

Szár négyszög □: 32 mm

Magfurat \varnothing : 45,03 mm**Műszaki leírás**

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Szabvány | DIN 376 |
| Vágóélek száma Z | 4 |
| Forgácshornyok száma | 4 |
| Magfurat \varnothing | 45,03 mm |
| Szár \varnothing D _s | 40 mm |
| Teljes hossz L | 250 mm |
| Menetmélység | 101,6 mm |
| Szerszámanyag | HSS E |

| | |
|----------------------------|---|
| Menet Ø | 50,8 mm |
| Szár négyszög □ | 32 mm |
| Menetemelkedés | 5,644 mm |
| Menetfajta | UNC-LH |
| Menetméret | 2-4,5 UNC LH |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány | balra |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |