

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 7/16-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 7/16-27
GTIN	4062406039271
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	9 mm
Menetmélység	33,33 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	110 mm
Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	10,2 mm
Menet / coll	27
Szár négyszög □	7 mm
Menet Ø	11,11 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,941 mm
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UNS

Menetméret	7/16-27 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró