

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.1/4-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 1.1/4-18
GTIN	4062406040130
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNEF  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 18  
Menet Ø: 31,75 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
Szár négyszög □: 20 mm  
Magfurat Ø: 30,55 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	20 mm
Menetemelkedés	1,411 mm
Menet Ø	31,75 mm
Menet / coll	18
Menetmélység	63,5 mm
Forgácshornyok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	30,55 mm

Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Szár $\varnothing D_s$	25 mm
Teljes hossz L	180 mm
Menetfajta	UNEF
Menetméret	1.1/4-18 UNEF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró