

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 2-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 2-8
GTIN	4062406040949
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 8

Menet Ø: 50,8 mm

Teljes hossz L: 250 mm

Szár Ø D_s: 40 mm

Szár négyszög □: 32 mm

Magfurat Ø: 47,8 mm

Műszaki leírás

Szár négyszög □	32 mm
Szár Ø D _s	40 mm
Menetmélység	101,6 mm
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	47,8 mm
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	250 mm
Menet / coll	8

Menet Ø	50,8 mm
Menetemelkedés	3,175 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornyok száma	4
Menetfajta	UN
Menetméret	2-8 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró