

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/2-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1.1/2-8
GTIN	4062406038212
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 8  
Menet Ø: 38,1 mm  
Teljes hossz L: 200 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
Szár négyszög □: 24 mm  
Magfurat Ø: 35,1 mm

**Műszaki leírás**

Menet / coll	8
Forgácshornyok száma	4
Magfurat Ø	35,1 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Teljes hossz L	200 mm
Menet Ø	38,1 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	3,175 mm

Menetmélység	76,2 mm
Szár négyszög □	24 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.1/2-8 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró