

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 13/16-20****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 130035 13/16-20 |
| GTIN | 4062406039691 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNEF
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 20
Menet Ø: 20,638 mm
Teljes hossz L: 140 mm
Szár Ø D_s: 18 mm
Szár négyszög □: 14,5 mm
Magfurat Ø: 19,6 mm

Műszaki leírás

| | |
|------------------|-----------|
| Menetemelkedés | 1,27 mm |
| Teljes hossz L | 140 mm |
| Magfurat Ø | 19,6 mm |
| Szabvány | DIN 376 |
| Szár négyszög □ | 14,5 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Menet Ø | 20,638 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Menet / coll | 20 |
| Menetmélység | 41,3 mm |
| Forgácshornokok száma | 3 |
| Szár Ø D _s | 18 mm |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Menetfajta | UNEF |
| Menetméret | 13/16-20 UNEF |
| Bevonat | TiN |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3xD átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |