

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 3/8-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 3/8-16
GTIN	4062406039240
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 16

Menet Ø: 9,525 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Szár négyszög □: 8 mm

Magfurat Ø: 7,95 mm

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 371
Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	28,59 mm
Menet Ø	9,525 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Magfurat Ø	7,95 mm
Szár négyszög □	8 mm

Menet / coll	16
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	100 mm
Forgácshornok száma	3
Menetfajta	UNC
Menetméret	3/8-16 UNC
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró