

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 7/8-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 7/8-10
GTIN	4062406039790
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 10

Menet Ø: 22,23 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 19,75 mm

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	66,69 mm
Magfurat Ø	19,75 mm
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	140 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Forgácshornyok száma	3

Menet / coll	10
Menet Ø	22,23 mm
Menetemelkedés	2,54 mm
Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	14,5 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	7/8-10 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró