

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 5/8-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 5/8-20
GTIN	4062406039516
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 20
Menet Ø: 15,88 mm
Teljes hossz L: 110 mm
Szár Ø D_s: 12 mm
Szár négyszög □: 9 mm
Magfurat Ø: 14,67 mm

Műszaki leírás

Szár négyszög □	9 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Forgácsolások száma	3
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	14,67 mm
Menetmélység	47,64 mm
Menetemelkedés	1,27 mm

Menet / coll	20
Teljes hossz L	110 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	15,88 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	UN
Menetméret	5/8-20 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró