

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 5/16-32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 5/16-32
GTIN	4062406039127
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 32

Menet Ø: 7,94 mm

Teljes hossz L: 90 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Szár négyszög □: 6,2 mm

Magfurat Ø: 7,25 mm

**Műszaki leírás**

Menetmélység	23,79 mm
Menet Ø	7,94 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet / coll	32
Szár négyszög □	6,2 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 371

Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Menetemelkedés	0,794 mm
Magfurat Ø	7,25 mm
Forgácshornok száma	3
Teljes hossz L	90 mm
Menetfajta	UNEF
Menetméret	5/16-32 UNEF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró