

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 1-10
GTIN	4062406039912
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 10

Menet Ø: 25,4 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Szár négyszög □: 16 mm

Magfurat Ø: 23 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	4
Menet Ø	25,4 mm
Teljes hossz L	160 mm
Menet / coll	10
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	2,54 mm
Szár négyszög □	16 mm

Szabvány	DIN 376
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Forgácshornok száma	4
Magfurat Ø	23 mm
Menetmélység	76,2 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	1-10 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró