

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.13/16-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 1.13/16-8
GTIN	4062406040765
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 8

Menet Ø: 46,037 mm

Teljes hossz L: 250 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Szár négyszög □: 29 mm

Magfurat Ø: 43 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	46,037 mm
Forgácshornyok száma	4
Szabvány	DIN 376
Menet / coll	8
Magfurat Ø	43 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetmélység	92 mm

Szár Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Teljes hossz L	250 mm
Menetemelkedés	3,175 mm
Szár négyszög □	29 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UN
Menetméret	1.13/16-8 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró